



Sirafan Speed HURTIG OVERFLADEDESINFEKTION

Sirafan Speed er en klar-til-brug opløsning til hurtig desinfektion af overflader. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og indkapslet vira. Produktets sammensætning af aktive ingredienser giver en hurtig og effektiv desinfektion af overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer såsom køkkenborde, skæbrætter og pålægsmaskiner.






Bakteriedræbende i henhold til EN 1276, Gærdræbende i henhold til EN 1650, Svampe-
dræbende i henhold til EN 13697, effektiv mod Murine Norovirus.

Anvendelse: Køkkenborde, diske, buffeter, køkkenudstyr og redskaber samt overflader som kan komme i kontakt med hænderne såsom dørhåndtag, kontakter m.m.

- **Clean** - Efterlader skinnende stribefrie overflader.
- **Safe** - Bredspektret effektiv desinfektion, som medvirker til at forbedre fødevarer-
sikkerheden hos fødevarerproducerende virksomheder.
- **Efficient** - Hurtigt virkende desinfektionsmiddel.



BRUGERINFORMATION



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Brandfarligt produkt, må ikke sprayes på et varmt objekt eller varm og glødende overflade.
- 3 Afbryd alt elektrisk udstyr før rengøring.
- 4 Anvend beskyttelsesbriller og handsker når produktet anvendes.
- 5 Spray produktet på overfladen.
- 6 Aftør med en ren og tør klud.
- 7 Tillad produktet at arbejde med følgende kontakttider:
 - EN 1276, 30 sek.
 - EN 1650, 30 sek.
 - EN 13697, 2 min.
 - Murine Norovirus - 10 min
- 8 Efterskyl med rent vand.

INFORMATION

100 g bugsoopløsning indeholder:
35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol

Anvend desinfektionsmiddel sikkert. Læs altid produktetiket og produktinformation før brug.

Godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer 2008-20-5409-01115.

Kun til professionelt brug!

SIKKERHED

Undgå kontakt med antændelige emner. For yderligere information og sikkerhedsinstruktion henvises til produktetiket og produktets sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem -5° og 40°C i original tillukket emballage.

EMBALLAGE

6 x 750 ml flasker med sprayer